



SYSTÈME DE DÉPOSE DIGITAL A SERINGUE


Réf : 97006 – Code IDH : 88633

Juillet 2013

MATÉRIEL :

Matériel indispensable au bon fonctionnement de ce système :

- un contrôleur digital **97006**
- un repose seringue **97206**
- une boîte de seringues transparentes de 10 ml **97207** (40 unités)
- un tuyau d'air pour adaptateurs 10 ml, **97208** (2 unités)
- un interrupteur à pédale **97201**



CHAMPS D'UTILISATION :

L'appareil pour seringue **97006** permet la dépose précise de produit Loctite dans des ateliers, des laboratoires ou des installations industrielles.

L'appareil pour seringue **97006** est un système de dépose complet, conçu pour un poste de travail impliquant la dépose de petites quantités de produit. Il permet la dépose de résines anaérobies ou UV, d'adhésifs instantanés en gel, de colles pour composants montés en surface (C.M.S) ou encore de crèmes à braser.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contrôle précis de la dépose avec surveillance électronique de la pression
- Dépose des produits d'une consistance allant de celle de l'eau à celle d'une pâte
- Seringues jetables
- Fonction d'aspiration par le vide empêchant "l'égouttage"
- Conception "verticale" permettant de minimiser l'encombrement
- Affichage digital de la pression et du temps de dépose

AVANTAGES :

Très précis pour les déposes minutieuses d'adhésif, étendue des possibilités de dépose, régulation de la pression sans hystérésis, pas d'exigence de reprise du réglage, élimine les fluctuations de la pression de l'air autorisant ainsi des déposes fiables, minimise le filage du produit.

SPÉCIFICATIONS :

- Dimensions (L x l x h) : 250 x 130 x 220 mm
- Poids : 3 kg
- Alimentations : *Air sec filtré (20 microns) 2 à 10 bar, 100 à 240 V et 47 à 63 Hz, 40 W*
- Temporisation digitale du cycle de dépose : dans la plage de 0,04 à 99,9 secondes

OPTIONS :

- Filtre/régulateur sur l'air **97120**
- Seringue transparente de 30 ml (20 unités) **97244**
- Adaptateurs pour seringues 30 ml (2 unités) **97245**
- Seringues noires pour produits UV de 10 ml..... **97263**
- Seringues noires pour produits UV de 30 ml..... **97264**

Nota :

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, Henkel KGaA dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel KGaA. Henkel KGaA dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation. La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel KGaA pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Henkel Americas
+860.571.5100

Henkel Europe
+49.89.9268.0

Henkel France
+33.1.64.17.70.00

Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial